

Memento Piccolino 4x5 Sujet-Objectif

Objectif	120	mm
----------	------------	----

Ouverture f	Hyperfocale	
6.3	15.24	m
8	12.00	m
11	8.73	m
16	6.00	m
22	4.36	m
32	3.00	m
45	2.13	m
64	1.50	m

Ouverture f	22	Focale	120	mm
-------------	----	--------	-----	----

Hyperfocale	4.36	m
-------------	------	---

Netteté / allongement		Min	Sujet	Max	
1	mm	3.38	14.52	Inf	m
3	mm	2.34	4.92	Inf	m
5	mm	1.81	3.00	8.83	m
7	mm	1.48	2.18	4.12	m
9	mm	1.26	1.72	2.72	m
11	mm	1.10	1.43	2.04	m
13	mm	0.98	1.23	1.65	m
15	mm	0.89	1.08	1.38	m
17	mm	0.81	0.97	1.20	m

Ouverture f	6.3	Focale	120	mm
-------------	-----	--------	-----	----

Hyperfocale	15.24	m
-------------	-------	---

Netteté / allongement		Min	Sujet	Max	
1	mm	7.46	14.52	264.45	m
3	mm	3.74	4.92	7.18	m
5	mm	2.52	3.00	3.70	m
7	mm	1.92	2.18	2.52	m
9	mm	1.56	1.72	1.92	m
11	mm	1.32	1.43	1.56	m
13	mm	1.14	1.23	1.32	m
15	mm	1.02	1.08	1.15	m
17	mm	0.92	0.97	1.02	m

Ouverture f	32	Focale	120	mm
-------------	----	--------	-----	----

Hyperfocale	3	m
-------------	---	---

Netteté / allongement		Min	Sujet	Max	
1	mm	2.50	14.52	Inf	m
3	mm	1.89	4.92	Inf	m
5	mm	1.53	3.00	Inf	m
7	mm	1.29	2.18	6.93	m
9	mm	1.12	1.72	3.69	m
11	mm	0.99	1.43	2.54	m
13	mm	0.90	1.23	1.95	m
15	mm	0.82	1.08	1.59	m
17	mm	0.75	0.97	1.35	m

Ouverture f	8	Focale	120	mm
-------------	---	--------	-----	----

Hyperfocale	12	m
-------------	----	---

Netteté / allongement		Min	Sujet	Max	
1	mm	6.60	14.52	Inf	m
3	mm	3.51	4.92	8.20	m
5	mm	2.42	3.00	3.95	m
7	mm	1.86	2.18	2.63	m
9	mm	1.52	1.72	1.98	m
11	mm	1.29	1.43	1.60	m
13	mm	1.12	1.23	1.35	m
15	mm	1.00	1.08	1.17	m
17	mm	0.90	0.97	1.04	m

Ouverture f	45	Focale	120	mm
-------------	----	--------	-----	----

Hyperfocale	2.13	m
-------------	------	---

Netteté / allongement		Min	Sujet	Max	
1	mm	1.87	14.52	Inf	m
3	mm	1.51	4.92	Inf	m
5	mm	1.28	3.00	Inf	m
7	mm	1.11	2.18	Inf	m
9	mm	0.98	1.72	6.88	m
11	mm	0.89	1.43	3.70	m
13	mm	0.81	1.23	2.55	m
15	mm	0.74	1.08	1.96	m
17	mm	0.69	0.97	1.60	m

Ouverture f	11	Focale	120	mm
-------------	----	--------	-----	----

Hyperfocale	8.73	m
-------------	------	---

Netteté / allongement		Min	Sujet	Max	
1	mm	5.48	14.52	Inf	m
3	mm	3.17	4.92	10.93	m
5	mm	2.26	3.00	4.48	m
7	mm	1.76	2.18	2.85	m
9	mm	1.45	1.72	2.11	m
11	mm	1.24	1.43	1.68	m
13	mm	1.09	1.23	1.41	m
15	mm	0.97	1.08	1.21	m
17	mm	0.88	0.97	1.07	m

Ouverture f	64	Focale	120	mm
-------------	----	--------	-----	----

Hyperfocale	1.5	m
-------------	-----	---

Netteté / allongement		Min	Sujet	Max	
1	mm	1.37	14.52	Inf	m
3	mm	1.17	4.92	Inf	m
5	mm	1.03	3.00	Inf	m
7	mm	0.92	2.18	Inf	m
9	mm	0.83	1.72	Inf	m
11	mm	0.76	1.43	11.24	m
13	mm	0.71	1.23	4.70	m
15	mm	0.66	1.08	3.00	m
17	mm	0.62	0.97	2.22	m

Ouverture f	16	Focale	120	mm
-------------	----	--------	-----	----

Hyperfocale	6	m
-------------	---	---

Netteté / allongement		Min	Sujet	Max	
1	mm	4.27	14.52	Inf	m
3	mm	2.73	4.92	24.61	m
5	mm	2.03	3.00	5.77	m
7	mm	1.62	2.18	3.31	m
9	mm	1.36	1.72	2.35	m
11	mm	1.17	1.43	1.83	m
13	mm	1.04	1.23	1.51	m
15	mm	0.93	1.08	1.29	m
17	mm	0.85	0.97	1.13	m

Ouverture f	22	Focale	120	mm
-------------	----	--------	-----	----

Hyperfocale	4.36	m
-------------	------	---

Netteté / allongement		Min	Sujet	Max	
1	mm	3.38	14.52	Inf	m
3	mm	2.34	4.92	Inf	m
5	mm	1.81	3.00	8.83	m
7	mm	1.48	2.18	4.12	m
9	mm	1.26	1.72	2.72	m
11	mm	1.10	1.43	2.04	m
13	mm	0.98	1.23	1.65	m
15	mm	0.89	1.08	1.38	m
17	mm	0.81	0.97	1.20	m