

Memento Piccolino 4x5 Sujet-Objectif

Objectif	90	mm
----------	-----------	----

Ouverture f	Hyperfocale	
6.3	8.57	m
8	6.75	m
11	4.91	m
16	3.37	m
22	2.45	m
32	1.69	m
45	1.20	m
64	0.84	m

Ouverture f	22	Focale	90	mm
-------------	----	--------	----	----

Hyperfocale	2.45	m
-------------	------	---

Netteté / allongement	Min	Sujet	Max	
1	mm	1.90	8.19	Inf m
3	mm	1.33	2.79	Inf m
5	mm	1.03	1.71	5.03 m
7	mm	0.85	1.25	2.36 m
9	mm	0.72	0.99	1.56 m
11	mm	0.64	0.83	1.18 m
13	mm	0.57	0.71	0.96 m
15	mm	0.52	0.63	0.81 m
17	mm	0.47	0.57	0.70 m

Ouverture f	6.3	Focale	90	mm
-------------	-----	--------	----	----

Hyperfocale	8.57	m
-------------	------	---

Netteté / allongement	Min	Sujet	Max	
1	mm	4.21	8.19	149.17 m
3	mm	2.12	2.79	4.07 m
5	mm	1.44	1.71	2.11 m
7	mm	1.10	1.25	1.44 m
9	mm	0.90	0.99	1.11 m
11	mm	0.76	0.83	0.90 m
13	mm	0.66	0.71	0.77 m
15	mm	0.59	0.63	0.67 m
17	mm	0.54	0.57	0.60 m

Ouverture f	32	Focale	90	mm
-------------	----	--------	----	----

Hyperfocale	1.69	m
-------------	------	---

Netteté / allongement	Min	Sujet	Max	
1	mm	1.41	8.19	Inf m
3	mm	1.07	2.79	Inf m
5	mm	0.87	1.71	Inf m
7	mm	0.74	1.25	3.97 m
9	mm	0.65	0.99	2.12 m
11	mm	0.58	0.83	1.47 m
13	mm	0.52	0.71	1.13 m
15	mm	0.48	0.63	0.93 m
17	mm	0.44	0.57	0.79 m

Ouverture f	8	Focale	90	mm
-------------	---	--------	----	----

Hyperfocale	6.75	m
-------------	------	---

Netteté / allongement	Min	Sujet	Max	
1	mm	3.72	8.19	Inf m
3	mm	1.99	2.79	4.65 m
5	mm	1.38	1.71	2.25 m
7	mm	1.06	1.25	1.51 m
9	mm	0.87	0.99	1.14 m
11	mm	0.75	0.83	0.93 m
13	mm	0.65	0.71	0.79 m
15	mm	0.58	0.63	0.68 m
17	mm	0.53	0.57	0.61 m

Ouverture f	45	Focale	90	mm
-------------	----	--------	----	----

Hyperfocale	1.2	m
-------------	-----	---

Netteté / allongement	Min	Sujet	Max	
1	mm	1.06	8.19	Inf m
3	mm	0.86	2.79	Inf m
5	mm	0.73	1.71	Inf m
7	mm	0.63	1.25	Inf m
9	mm	0.57	0.99	3.96 m
11	mm	0.51	0.83	2.14 m
13	mm	0.47	0.71	1.48 m
15	mm	0.43	0.63	1.15 m
17	mm	0.41	0.57	0.94 m

Ouverture f	11	Focale	90	mm
-------------	----	--------	----	----

Hyperfocale	4.91	m
-------------	------	---

Netteté / allongement	Min	Sujet	Max	
1	mm	3.09	8.19	Inf m
3	mm	1.80	2.79	6.20 m
5	mm	1.29	1.71	2.55 m
7	mm	1.01	1.25	1.63 m
9	mm	0.84	0.99	1.21 m
11	mm	0.72	0.83	0.97 m
13	mm	0.63	0.71	0.82 m
15	mm	0.57	0.63	0.71 m
17	mm	0.52	0.57	0.63 m

Ouverture f	64	Focale	90	mm
-------------	----	--------	----	----

Hyperfocale	0.84	m
-------------	------	---

Netteté / allongement	Min	Sujet	Max	
1	mm	0.77	8.19	Inf m
3	mm	0.66	2.79	Inf m
5	mm	0.59	1.71	Inf m
7	mm	0.53	1.25	Inf m
9	mm	0.48	0.99	Inf m
11	mm	0.44	0.83	6.50 m
13	mm	0.41	0.71	2.73 m
15	mm	0.38	0.63	1.75 m
17	mm	0.36	0.57	1.30 m

Ouverture f	16	Focale	90	mm
-------------	----	--------	----	----

Hyperfocale	3.37	m
-------------	------	---

Netteté / allongement	Min	Sujet	Max	
1	mm	2.41	8.19	Inf m
3	mm	1.55	2.79	13.96 m
5	mm	1.16	1.71	3.29 m
7	mm	0.93	1.25	1.90 m
9	mm	0.78	0.99	1.35 m
11	mm	0.68	0.83	1.06 m
13	mm	0.60	0.71	0.87 m
15	mm	0.54	0.63	0.75 m
17	mm	0.50	0.57	0.66 m

Ouverture f	22	Focale	90	mm
-------------	----	--------	----	----

Hyperfocale	2.45	m
-------------	------	---

Netteté / allongement	Min	Sujet	Max	
1	mm	1.90	8.19	Inf m
3	mm	1.33	2.79	Inf m
5	mm	1.03	1.71	5.03 m
7	mm	0.85	1.25	2.36 m
9	mm	0.72	0.99	1.56 m
11	mm	0.64	0.83	1.18 m
13	mm	0.57	0.71	0.96 m
15	mm	0.52	0.63	0.81 m
17	mm	0.47	0.57	0.70 m